

Sähköavusteinen MOMO Motion 24" / 26"



Sähköavusteinen MOMO Motion 24" / 26"

M3604000H-FIN / M3605000H-FIN

Sähköavusteinen Momo Motion kolmipyörä tuo iloa ja keveyttä arkeen ja liikkumiseen. Pyörän kyytiin on helppo nousta matalan runkokorkeuden ansiosta ja se on käytössä vakaa ja turvallinen. Pyörä on tarkoitettu kokonsa puolesta nuorille ja aikuisille. Pyörässä on sähköinen liikkeellelähtöavustin joka muuttuu pyörällä poljettaessa ylläpitoavustimeksi. Sähköisen avustuksen säätäminen on valittavissa joko niin sanottuna "mopo-kahvana", jolloin ohjaustangon kahvan pehmustetta kääntämällä säädellään avustuksen määrää tai painikkeilla säädettävänä. Moottori sijaitsee etupyörän keskiössä ja on teholtaan 36 V 250W, vääntö 60Nm. Moottori on harjaton ja vaihteeton, joten se minimoi huollon tarpeen ja moottorin kulumisen sekä tekee moottorista hiljaisen käyntiääneltään. Laitteen akku sijaitsee pyörän takaosassa tavarakorin alla ja akku latautuu ajon aikana alamäkeen ajettaessa ja pyörää jarruttaessa. Momo Motion kolmipyörä voidaan varustella yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaan, vaihtoehtoina on runsaasti erilaisia istuma-asentoa tukevia ratkaisuja, erilaisia ohjaustankoja, ja polkimiin kiinnitettäviä jalkatukia. Varastovärinä molemmissa MOMO Motion kolmipyörissä elegantti harmaa. Varastoitavat Momo Motion pyörät on varusteltu sähköavustuksen osalta "mopo-kahvalla", lisäksi pyörissä on vakiona 3-vaihdetta ja T-satulaputkeen kiinnitetty geelisetula. Rungon materiaali alumiinia, joten pyörä on kokonsa nähden myös varsin kevyt. 26" Momo Motion on saatavilla toimitusmyyntinä myös XL-versiona, joka on tarkoitettu pitkille käyttäjille, haaramitta T-satulaputkella max. 98 cm. Ominaisuuksia: Sähköinen liikkeellelähtö ja ylläpitoavustus Vaihteet valittavissa 3-/ 7-vaihdetta, 3-vaihteinen varastomalli Paljon erilaisia varusteluvaihtoehtoja Helppo nousta pyörän kyytiin, kevyt polkea Tyylikäs harmaa runkoväri, toimitusmyyntinä myös muita värejä saatavilla

Paino (kg)

31,50

Valmistaja:

Schuchmann

Pesuohjeet



Puhdistus ainoastaan neutraaliin pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä, pinta huuhdotaan puhtaaseen veteen kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolella.

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Tekniset ominaisuudet	MomoMotion 24"	Momo Motion 26"
A* Haaramitta, vakio satulaputki	55-77 cm	65-87 cm
A** Haaramitta T-Satulaputki	58-81 cm	68-91 cm
B Istuin - Ohjaustanko	52 cm	58 cm
C Akseliväli	104 cm	112 cm
D Jalannostokorkeus	22 cm	23 cm
E Kokonaispituus	165 cm	178 cm
Kokonaisleveys	75 cm	75 cm

Max. käyttäjäpaino	100 kg	120 kg
Kokonaispaino	29,5 kg	31,5 kg
Moottoriteho	36 V, 250W	36 V, 250 W
Akku	14,25 Ah	14,25 Ah
Lähtöavustin	6 km/h	6 km/h
Ylläpitoavustin	max. 15 km/h	max. 15 km/h