

Asennussarja Baxx-selkäosalle



Asennussarja Baxx-selkäosalle

476D00-00-PD

Asennussarjat Quick Release ja 2-Point Pro on tarkoitettu Baxx selkäosan asennukseen pyörätuolin selkäosan putkiin. Asennus on mahdollista halkaisijaltaan 19-25 mm putkelle. Kyseiset asennussarjat ovat törmäystestattuja ja tällöin Baxx-selkäosaa voidaan käyttää tuoleissa, joissa henkilö istuu autokuljetuksen aikana. Baxx- selkäosassa on korkeus-, kulma- ja rotaatiosäätö mahdollisuus, tällöin selkäosa saadaan optimoitua tukemaan käyttäjän lannerangan aluetta ja antamaan hyvä tuki vartalolle pyörätuolia käytettäessä. Selkäosa tulisi asettaa siten, että selkäosan alareuna on suoliluun takaharjan korkeudella jättäen tilaa lantiolle asettua istuimen perälle.

Valmistaja:

Ottobock

Pesuohteet

ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).