

Istuintyyny Bima Basic / Basic XL



Istuintyyny Bima Basic / Basic XL 05- / 05XL-

Istuintyyny Bima Basic on päivittäiseen käyttöön tarkoitettu istuintyyny, joka lisää istuinmukavuutta pyörätuolissa. Tyyny on tarkoitettu käyttäjille jotka voivat itse muuttaa istuma-asentoaan eikä erityisiä istumaongelmia ole. Istuintyyny sopii käytettäväksi yleisesti saatavilla olevissa pyörätuoleissa ja sitä voi käyttää myös esimerkiksi tuolilla. Tyynyä voidaan käyttää yhdessä markkinoilla yleisesti käytettävien kovikelevyjen kanssa. Tyynyn runkona on kokonaiskorkeudesta riippuen 3-6,5 cm tukevaa rouhe-vaahtoa, pintakerros pehmeää vaahtomuovia. 10 cm paksuisessa XL-versiossa 15 mm:n paksu tukeva vahvike pohjassa. Tyynyn takakulmat on viistetty, jotta tyyny asettuu hyvin tuolin perälle selkäputkien väliin. Ominaisuuksia: Tyynyn korkeus 5 cm / 7 cm / 10 cm Inkontinenssisuojattu PU-päällinen, pohjamateriaali luistamatonta materiaalia Puhdistus: Tyyny puhdistetaan pyyhkimällä se pintadesinfiointiaineella tai vedellä ja saippualliuoksella, joka on esikäsitelty bakteerien kasvua estävällä aineella. Tyyny kestää myös höyrypesun. Päällinen pestään pyykinpesukoneessa 60 °C:ssa vetoketju suljettuna, linkous ja rumpukuivaus. Palostandardi: Täyttää standardien ISO 7176-16:2013, SS EN 1021-1:2014 ja 1021-2:2014 mukaiset vaatimukset Osta tuote verkkokaupastamme

Valmistaja:

Bima Plastteknik AB

Tyynyn korkeus, cm	Tuotenumeron alku	Maksimikäyttäjäpaino, kg	
5	05-5-*	125	
7	05-7-*	125	
10	05-10-*	150	
Istuinsyvyys, cm	40	43	45
Istuinleveys, cm			
35	*3540-P-4	*3543-P-4	*3545-P-4
37,5	*3740-P-4	*3743-P-4	*3745-P-4
40	*4040-P-4	*4043-P-4	*4045-P-4
42,5	*4240-P-4	*4243-P-4	*4245-P-4
45	*4540-P-4	*4543-P-4	*4545-P-4
47,5	*4740-P-4	*4743-P-4	*4745-P-4
Tyynyn korkeus, cm	Tuotenumeronalku	Maksimikäyttäjäpaino, kg	
5	05XL-5-*	135	
7	05XL-7-*	150	
10	05XL-10-*	150	
Istuinsyvyys, cm	40	43	45
Istuinkorkeus, cm			

50	*5040-P-4	*5043-P-4	*5045-P-4
52,5	*5240-P-4	*5243-P-4	*5245-P-4
55	*5540-P-4	*5543-P-4	*5545-P-4
57,5	*5740-P-4	*5743-P-4	*5745-P-4
60	*6040-P-4	*6043-P-4	*6045-P-4